


GIACCA FUNZIONALE 3 IN 1 E.S.VISION, DONNA (GIACCA ESTERNA)*



Proposte di posizionamento Giacca funzionale 3 in 1 e.s.vision, donna (Giacca esterna)		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)
N.	Posizionamento	Stampa a trasferimento
1	Lato sinistro del petto	10 x 3
26	Braccio destro	4 x 4
43	Schiena, centrale ^{a)}	30 x 15
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	20 x 15

^{a)} Il posizionamento è nascosto dal cappuccio.

*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!
L'immagine è meramente illustrativa.

GIACCA FUNZIONALE 3 IN 1 E.S.VISION, DONNA (GIACCA INTERNA)*



Proposte di posizionamento Giacca funzionale 3 in 1 e.s.vision, donna (Giacca interna)		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)			
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento	Incisione laser ^{a)}
1	Lato sinistro del petto	10 x 4,5	10 x 5	10 x 8	posizionamento personalizzabile anche sopra cerniere e cuciture
10	Sopra orlo/bordo a sinistra	—	8 x 5	8 x 5	
16	Lato destro del petto	10 x 4,5	10 x 5	10 x 8	
25	Sopra orlo/bordo a destra	—	8 x 5	8 x 5	
43	Schiena, centrale	25 x 15	25 x 15	25 x 15	
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	20 x 3	20 x 3	20 x 3	
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 22	
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	5 x 22	

^{a)} Sconsigliato su articoli bianchi e neri.

*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!
L'immagine è meramente illustrativa.