

GILET SOFTSHELL DRYPLEXX® SOFTLIGHT*



Proposte di posizionamento Gilet Softshell dryplexx® softlight		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)			
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento	Incisione laser ^{b)}
2	Taschino sinistro	—	10 x 8	10 x 10	posizionamento personalizzabile anche sopra cerniere e cuciture
4	Sopra il taschino sinistro	10 x 2	—	10 x 2	
7	Cucitura spalla anteriore sinistra ^{a)}	10 x 3	—	10 x 5	
15	Collo sinistro	—	—	4 x 3	
16	Lato destro del petto	10 x 8	10 x 8	10 x 10	
22	Cucitura spalla anteriore destra ^{a)}	10 x 3	—	10 x 5	
30	Collo destro	—	—	4 x 3	
35	Scapola sinistra	10 x 4,5	—	10 x 5	
36	Cucitura spalla posteriore sinistra	10 x 3	—	—	
39	Scapola destra	10 x 4,5	—	10 x 5	
40	Cucitura spalla posteriore destra	10 x 3	—	—	
43	Schiena, centrale	28 x 10	—	30 x 15	
44	Collo, centrale	10 x 8	—	10 x 8	
73	A destra verticale, parallelo alla cerniera	5 x 22	—	10 x 30	
84	Schiena laterale a sinistra	—	—	5 x 22	
85	Schiena laterale a destra	—	—	5 x 22	
89	parte posteriore inferiore	28 x 10	—	30 x 11	

^{a)} Il posizionamento è nascosto quando la giacca/il gilet sono aperti.

^{b)} Sconsigliato su articoli bianchi e neri.

*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!
L'immagine è meramente illustrativa.