

# GILET SOFTSHELL E.S.MOTION 2020\*



Proposte di posizionamento Gilet Softshell e.s.motion 2020		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)			
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento	Incisione laser <sup>3)</sup>
2	Taschino sinistro	—	10 x 5	10 x 10	posizionamento personalizzabile anche sopra cerniere e cuciture
7	Cucitura spalla anteriore sinistra	—	—	10 x 2	
22	Cucitura spalla anteriore destra	—	—	10 x 2	
35	Scapola sinistra	10 x 4,5	—	10 x 5	
36	Cucitura spalla posteriore sinistra	10 x 4,5	—	10 x 2	
39	Scapola destra	10 x 4,5	—	10 x 5	
40	Cucitura spalla posteriore destra	10 x 4,5	—	10 x 2	
43	Schiena, centrale	25 x 15	—	30 x 30	
44	Collo, centrale	10 x 4,5	—	10 x 2	
45	Schiena sopra orlo/bordo centrale	20 x 3	—	20 x 5	
73	A destra verticale, parallelo alla cerniera	3 x 20	—	5 x 25	
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 30	
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	5 x 30	
88	lato sinistro del petto sopra cucitura	10 x 2	10 x 2	10 x 2	
95	lato destro del petto sotto cucitura	10 x 8	10 x 10	10 x 10	
96	lato destro del petto sopra cucitura	10 x 2	10 x 2	10 x 2	

<sup>3)</sup> Sconsigliato su articoli bianchi e neri.

\*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!  
L'immagine è meramente illustrativa.