

# GIACCA FUNZIONALE E.S.DYNASHIELD\*



Proposte di posizionamento Giacca funzionale e.s.dynashield		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
2	Taschino sinistro <sup>a)</sup>	—	10 x 5	10 x 8
4	Sopra il taschino sinistro <sup>a) b)</sup>	10 x 2	10 x 2	10 x 2
26	Braccio destro	—	10 x 5	8 x 3
35	Scapola sinistra	10 x 8	—	10 x 10
39	Scapola destra	10 x 8	—	10 x 10
43	Schiena, centrale	25 x 15 <sup>c)</sup>	25 x 10	30 x 30
44	Collo, centrale	10 x 4,5	—	10 x 5
84	Schiena laterale a sinistra	3 x 22	—	5 x 25
85	Schiena laterale a destra	3 x 22	—	5 x 25
95	lato destro del petto sotto cucitura <sup>a)</sup>	10 x 4,5	10 x 5	10 x 8
96	lato destro del petto sopra cucitura <sup>a) b)</sup>	10 x 2	10 x 2	10 x 2

<sup>a)</sup> Il posizionamento appare storto.

<sup>b)</sup> Il posizionamento è nascosto quando la giacca è aperta.

<sup>c)</sup> Sui motivi ricamati di grandi dimensioni possono diventare visibili i segni del materiale interno dell'articolo.

\*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!  
L'immagine è meramente illustrativa.